

**CNMG 120404, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250102 PV720
GTIN	4960664723560
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Kutni radijus	0,4 mm
Posmak $f$	0,05 - 0,3 mm/okr
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	110 - 520 m/min
Glavna primjena	P
Vrsta	PV720
Lomač odvojenih čestica	PQ
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje