

**CNMG 120408, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250104 PV720
GTIN	4960664723577
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	PQ
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 520 m/min
Vrsta	PV720
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje