

**CNMG 120404, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250210 PV720
GTIN	4960664723591
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Lomač odvojenih čestica	PG
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	110 - 490 m/min
Dubina reza $a_p$	1 - 3,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	PV720
Kutni radijus	0,4 mm
Glavna primjena	P
Posmak $f$	0,15 - 0,35 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje