

**CNMG 120412, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250214 PV720
GTIN	4960664723614
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Vrsta	PV720
Dubina reza a_p	1 - 3,5 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 490 m/min
Lomač odvojenih čestica	PG
Posmak f	0,15 - 0,35 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Kutni radijus	1,2 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120412
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje