

**DNMG 150608, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250797 PV720
GTIN	4960664724611
Razred artikla	25E

**Opis**

DNMG 150608 PV720 Vrsta: PV720  
Lomač odvojenih čestica: PG  
Dubina reza  $a_p$ : 1 - 4 mm  
Posmak  $f$ : 0,15 - 0,6 mm/okr  
Brzina reza  $v_c$  glavna primjena: 110 - 490 m/min

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	1 - 4 mm
Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	PV720
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	PG
Glavna primjena	P
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	110 - 490 m/min

Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje