

**DNMG 150612, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250798 PV720
GTIN	4960664724628
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PG
Vrsta	PV720
Kutni radijus	1,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 490 m/min
Dubina reza a_p	1 - 4 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150612
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje