


**SNMG 120408, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251254 PV720
GTIN	4960664724710
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Vrsta	PV720
Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza a_p	1 - 4 mm
Lomač odvojenih čestica	PG
Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 490 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120408
Broj zamjena/oštrica	8

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje