

**TNMG 160408, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251583 PV720
GTIN	4960664725434
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Kutni radijus	0,8 mm
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	1 - 4,5 mm
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PG
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 490 m/min
Vrsta	PV720
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	TNMG 160408
Broj zamjena/oštrica	6

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje