

**WN.G 080404, Vrsta: PV720**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	252112 PV720
GTIN	4960664726677
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	PV720
Posmak f	0,15 - 0,6 mm/okr
Dubina reza a_p	1 - 3,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 490 m/min
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Lomač odvojenih čestica	PG
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	WNMG 080404
Broj zamjena/oštrica	6

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje