

**DNMG 150608, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250697 PV720
GTIN	4960664724581
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Dubina reza $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Vrsta	PV720
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	110 - 520 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Posmak $f$	0,05 - 0,3 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	PQ
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNMG 150608
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje