

Garant**Uređaj za mjer. u 2 točke DM1, maks. mjerno područje: 75mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428030 75
GTIN	4045197412072
Razred artikla	41B

Opis

Izvedba:

Robusna izvedba za primjenu izravno u Vašem centru za tokarenje i glodanje. Za ispitivanje unutarnjih i vanjskih promjera, koncentričnosti, žlijebova i debljina stijenki, s točnošću ponavljanja **od 2 µm**.

Primjenjiv sa svakim mjernim satom s Ø drške h6 i maksimalnim Ø kućišta 62 mm (isporuka bez mjernog sata).

Prednost:

Kratko vrijeme mjerenja i postavljanja, robustan i jednostavan za održavanje.

Dio isporuke:

Potpuno montiran mjerni uređaj;

Uključuje 2 para mjernih tanjura s oblogom TiN (1×Ø 8 mm / 1×Ø 13 mm), 3 L odvijač (SW 3, 4 und 5).

Tehnički opis

Područja primjene, vanjsko	6 - 70 mm
Područja primjene, unutarnje	18 - 75 mm
širina	110 mm

Duljina	142 mm
Snaga mjerenja	2,6 N
Mjerna tehnika	analogno
Vrsta proizvoda	Uređaj za mjerenje u 2 točke

Pribor

Zamjensko ticalo DM1 Ø mjernog tanjura 13 mm	428035 13
Zamjensko ticalo DM1 Ø mjernog tanjura 8 mm	428035 8