

**SNMG 120404, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	251162 PV720
GTIN	4960664724741
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	110 - 520 m/min
Lomač odvojenih čestica	PQ
Dubina reza a_p	0,2 - 2,5 mm
Vrsta	PV720
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,4 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	8

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje