

**CC.T 060202, Vrsta: PV720**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260091 PV720
GTIN	4960664723362
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 270 m/min
Lomač odvojenih čestica	HQ
Dubina reza a_p	0,5 - 2,5 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	PV720
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje