

**CC.T 09T302, Vrsta: PV720**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260096 PV720
GTIN	4960664723386
Razred artikla	25E

## Tehnički opis

Dubina reza $a_p$	0,5 - 2,5 mm
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 270 m/min
Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	PV720
Lomač odvojenih čestica	HQ
Glavna primjena	P
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T302
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje