



XT unutarnji mikrometar, mjerno područje: 16-20mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428500 16-20
GTIN	5051102212230
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

XT unutarnji mikrometar u 3 točke. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Račna za konstantnu mjernu silu. Svi uređaji sadrže serijski broj i potvrdu o ispitivanju. Za mjerenje slijepih rupa od vel. 12,5 – 16. unutarnji mikrometri za najveću preciznost. iksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5 s ulošcima od tvrdog metala.

„Micro“ - izvedba s poboljšanom razlučivosti od 2 µm.

Upotreba:

Osnovne i prolazne rupe, bridovi za centriranje.

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, produžetak br. 428510.

Zamjenski dio:

Mjerne glave br. 428605.

Tehnički opis

Dubina mjerenja s produžetkom	166 mm
Mjerno područje	16 - 20 mm

Dimenzija a	0,5 mm
Standardna mjerna dubina	66 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,002 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm	022500 20
DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200

Pribor

Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 16-20 mm	428605 16-20
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 16 mm	484030 16
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 3/100	428510 3/100
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 19 mm	484030 19
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 17 mm	484030 17
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 18 mm	484030 18
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 20 mm	484030 20
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 16-20 mm	428745 16-20
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 16-20 mm	428746 16-20