

**CCMT 060202, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260190 PV720
GTIN	4960664726820
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Lomač odvojenih čestica	GK
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 270 m/min
Vrsta	PV720
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 060202
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje