

**CCMT 09T302, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260194 PV720
GTIN	4960664726837
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,2 mm
Vrsta	PV720
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Lomač odvojenih čestica	GK
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 270 m/min
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 09T302
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje