

**CCMT 120404, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260202 PV720
GTIN	4960664726936
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Dubina reza $a_p$	0,5 - 3 mm
Glavna primjena	P
Posmak $f$	0,1 - 0,3 mm/okr
Kutni radijus	0,4 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 270 m/min
Lomač odvojenih čestica	GK
Vrsta	PV720
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120404
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje