

**CCMT 120408, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	260204 PV720
GTIN	4960664726929
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	PV720
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,5 - 3 mm
Posmak f	0,1 - 0,3 mm/okr
Kutni radijus	0,8 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 270 m/min
Lomač odvojenih čestica	GK
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CCMT 120408
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje