

**DC.T 070202, Vrsta: PV720**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260381 PV720
GTIN	4960664724116
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Glavna primjena	P
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Kutni radijus	0,2 mm
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 270 m/min
Lomač odvojenih čestica	HQ
Vrsta	PV720
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070202
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje