

**DC.T 070204, Vrsta: PV720**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	260382 PV720
GTIN	4960664724123
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 270 m/min
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,5 - 1,5 mm
Vrsta	PV720
Lomač odvojenih čestica	HQ
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Glavna primjena	P
Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DCMT 070204
Broj zamjena/oštrica	2

Tolerancija	M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje