

**DCMT 070202, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 260481 PV720  |
| GTIN           | 4960664726868 |
| Razred artikla | 25E           |

**Tehnički opis**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Brzina reza $v_c$ glavna primjena | 60 - 270 m/min   |
| Kutni radijus                     | 0,2 mm           |
| Glavna primjena                   | P                |
| Lomač odvojenih čestica           | GK               |
| Vrsta                             | PV720            |
| Posmak $f$                        | 0,1 - 0,3 mm/okr |
| Dubina reza $a_p$                 | 0,5 - 3 mm       |
| Uvjetovanost reza                 | kontinuirano     |
| Fina/gruba obrada                 | Polugruba obrada |
| Rezni materijal                   | Cermet           |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice  | DCMT 070202      |
| Broj zamjena/oštrica              | 2                |

|                 |                                    |
|-----------------|------------------------------------|
| Tolerancija     | M                                  |
| Vrsta proizvoda | Okretna rezna pločica za tokarenje |