

**VBMT 110308, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261176 PV720
GTIN	4960664726127
Razred artikla	25E

Tehnički opis

Posmak f	0,05 - 0,25 mm/okr
Lomač odvojenih čestica	HQ
Glavna primjena	P
Dubina reza a_p	0,5 - 2 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	60 - 270 m/min
Kutni radijus	0,8 mm
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	PV720
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 110308
Broj zamjena/oštrica	2

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje