



Garnitura XT unutarnjih mikrometara, mjerno područje: 20-50mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428550 20-50
GTIN	5051102071370
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

XT unutarnji mikrometar u 3 točke. Otvrđnjena, brušena mjerna vretena. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Račna za konstantnu mjernu silu. Svi uređaji sadrže serijski broj i potvrdu o ispitivanju.

Upotreba:

Osnovne i prolazne rupe, bridovi za centriranje.

Dio isporuke:

Unutarnji mikrometar br. 428500, prsteni za namještanje s UKAS certifikatom.

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, produžetak br. 428510.

Zamjenski dio:

Mjerne glave br. 428605.

Tehnički opis

Mjerno područje	20 - 50 mm
Broj prstenova za namještanje	2
Broj mjernih vijaka	3
Prsten za namještanje Ø	20 / 35 mm

Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeGarnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 20-50 mm	020550 20-50
--	--------------

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 30 mm	484030 30
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 40 mm	484030 40
XT unutarnji mikrometar mjerno područje 25-35 mm	428500 25-35
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 22 mm	484030 22
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 4/150	428510 4/150
XT unutarnji mikrometar mjerno područje 35-50 mm	428500 35-50
XT unutarnji mikrometar mjerno područje 20-25 mm	428500 20-25
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 35-50 mm	428605 35-50
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 20-25 mm	428745 20-25
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 20-25 mm	428746 20-25
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 25-35 mm	428745 25-35
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 25-35 mm	428746 25-35
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 35-50 mm	428745 35-50
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 35-50 mm	428746 35-50