

**VBMT 160408, Vrsta: PV720****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261184 PV720
GTIN	4960664726141
Razred artikla	25E

**Tehnički opis**

Glavna primjena	P
Kutni radijus	0,8 mm
Lomač odvojenih čestica	HQ
Dubina reza $a_p$	0,5 - 2 mm
Brzina reza $v_c$ glavna primjena	60 - 270 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano
Vrsta	PV720
Posmak $f$	0,05 - 0,25 mm/okr
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	Cermet
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VBMT 160408
Broj zamjena/oštrica	2

Vrsta proizvoda

Okretna rezna pločica za tokarenje