



NC visokotlačna stega Duo Plus, tip: 125



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	360605 125
GTIN	4250364402262
Razred artikla	34A

Opis

Izvedba:

Masivno osnovno tijelo od GGG60, vodilica indukcijski kaljena i brušena.

Funkcija:

Postavljanje i fiksiranje prvog i drugog dijela na pomičnu čeljust i daljnjim okretanjem nakon kontakta s obratkom dolazi do preskakanja spojke. Tlačno vreteno aktivira mehanički multiplikator.

Upotreba:

- **Postavlja se horizontalno.**
- **Moguće je pritezanje 2 obratka različite veličine ili 2 jednaka dijela. razlike u dimenzijama $\pm 2,5$ mm (obradak 1 prema obratku 2).**
- **Moguće uobičajeno ili grip-stezanje preko steznih čeljusti ili njihovom kombinacijom.**
- **Moguće je pritezanje 2 alata različitih veličina ili pritezanje 2 jednaka dijela. Mjerne razlike $\pm 2,5$ mm.**

Dio isporuke:

4 kontinuirano namjestive stege, kratke upute, 1 nastavak za nasadni ključ SW 14.

Dodatni pribor:

Stupnjevine čeljusti br. 361400 – 361440, 361600, 361660.

Paralelne klik pločice br. 361950, 361960, 361970.

Grip garnitura br.361345.

Momentni ključ br.656050 vel. 60.

Napomena:

- **Ukupna duljina L ostaje nepromijenjena (smanjena mogućnost sudara).**
- **Za pribor pogledajte br. 360530; 360570 i br. 361400; 361440; 361600 – 361970.**
- **Uvijek pritegnite 2 alata!**

Tehnički opis

Uzdužni utor	20 mm
Širina osnovnog tijela B	126 mm
m	255,2 mm
Težina	40 kg
Ukupna duljina	633 mm
Kod boje za odgovarajući pribor	Duo Plus
Tip	125
Duljina osnovnog tijela a	530 mm
Poprečni utor	20 mm
Područje stršenja vretena o	0 - 15 mm
s	43,2 mm
F	443 mm
g	24 mm
Visina osnovnog tijela c	100 mm
Okretni moment	40 Nm
Maksimalna sila stezanja do	40 kN
Serija	Duo Plus
Vrsta proizvoda	Strojni škripac

Pribor

Stupnjevana čeljustpomična za tip 125	360468 125
Graničnik za obratke s 3 zgloba tip 300	360430 300
Graničnik za obratke	360555