

**Garant****Uređaj za mjer. u 2 točke DM1, maks. mjerno područje: 135mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428030 135
GTIN	4045197412089
Razred artikla	41B

## Opis

### Izvedba:

Robusna izvedba za primjenu izravno u Vašem centru za tokarenje i glodanje. Za ispitivanje unutarnjih i vanjskih promjera, koncentričnosti, žlijebova i debljina stijenki, s točnošću ponavljanja **od 2  $\mu$ m**.

Primjenjiv sa svakim mjernim satom s  $\varnothing$  drške h6 i maksimalnim  $\varnothing$  kućišta 62 mm (isporuka bez mjernog sata).

### Prednost:

Kratko vrijeme mjerenja i postavljanja, robustan i jednostavan za održavanje.

### Dio isporuke:

Potpuno montiran mjerni uređaj;

Uključuje 2 para mjernih tanjura s oblogom TiN (1 $\times$  $\varnothing$  8 mm / 1 $\times$  $\varnothing$  13 mm), 3 L odvijač (SW 3, 4 und 5).

## Tehnički opis

Područja primjene, unutarnje	18 - 135 mm
širina	167 mm
Duljina	202 mm

Područja primjene, vanjsko	6 - 130 mm
Snaga mjerenja	2,6 N
Mjerna tehnika	analogno
Vrsta proizvoda	Uređaj za mjerenje u 2 točke

---

**Pribor**

Zamjensko ticalo DM1 Ø mjernog tanjura 13 mm	428035 13
Zamjensko ticalo DM1 Ø mjernog tanjura 8 mm	428035 8