



Digitalni visinomjer TESA MICRO-HITE uključujući upravljačku ploču, tip: 350



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	445285 350
GTIN	7630041129892
Razred artikla	45B

Opis

Izvedba:

Hibridni upravljački panel

- - Tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem za pojednostavljeno pregledan prikaz jasnih informacija.
- - Udobno i fleksibilno korištenje tipkovnice i zaslona osjetljivog na dodir.
- - Ergonomsko držanje tijela zahvaljujući fleksibilno podesivom upravljačkom panelu.
- Ušteda vremena i pojednostavljenje procesa kod serijskih mjerenja.
- Opcionalno upravljanje podacima putem mjernog softvera Stat-Express ili Data-Direct. **Mogućnost pohrane na USB stik.**

Ručno podesivi, digitalni visinomjer TESA MICRO-HITE za opsežna mjerenja u 1D ili 2D koordinatnim smjerovima.

- **Inkrementalno odvojeno mjerilo od stakla s referentnom točkom.**
- **Velika preciznost zahvaljujući automatskom ispravljanju sistematskih odstupanja u mjerenju. Koeficijent duljinskog rastezanja poput čelika.**
- **Preklopivo zračno uležištenje**
- **Korisnički prilagođena primjena zahvaljujući višejezičnoj kontekstnoj pomoći u aktivnim funkcijama.**

Softver / funkcije mjerenja

- **Opsežne mogućnosti mjerenja poput paralelnosti, mjerenja kutova, jednostavnih 2D mjerenja, itd.**

- **Ugrađeno računalo.**
- **Automatski izračun rezultata mjerenja kod ponavljanja programa zahvaljujući funkcijama koje se mogu pohraniti.**
- **Mogućnosti unosa tolerancija za određenog kupca. Iso-tolerancije su automatski pohranjene u softveru. Izravne i pregledne informacije korisnika o dobrim i lošim stranama.**
- **Jednostavna izrada izvješća o mjerenju.**

Prednost:

Znatno brža mjerenja krajnjih dimenzija (min, maks. Ø) zahvaljujući Quick-Center tehnologiji. Vizualna informacija u glasnom okruženju za sva mjerenja.

Upotreba:

S obzirom na robusnu konstrukciju jednako prikladno za radionice i za laboratorije. Idealno za serijska mjerenja.

Dio isporuke:

Osnovni uređaj TESA MICRO-HITE uklj. upravljačku ploču, standardni nosač mjernog umetka, standardni mjerni umetak s ispitnim štapićem i mjernom kuglom Ø 5 mm, referentni element, električnu pumpu (montirana) koja služi za zračne ležajeve podnožja uređaja, kasetu za bateriju (punjiva litij-ionska aku. jedinica), mrežni adapter (punjač), mrežni kabel. **Potvrda o kalibriranju SCS.**

Dodatni pribor:

USB pisač br. 445293; papir za pisač br. 445294; podatkovni kabel br. 498918 vel. USB, softver Data-Direct br. 498925; softver Stat Express br. 498926 bežični odašiljač TESA BLE br. 498921 vel. BT, zamjenski akumulator br. 445443 vel. AKKU; pokrov za zaštitu od prašine, opsežan dodatni pribor (npr. za mjerenje pravog kuta) isporučivo na upit.

Tehnički opis

Težina	33 kg
Preciznost ponavljanja (2 σ)	$\leq 1 \mu\text{m}$
Odstupanje od pravog kuta (frontalno)	7 μm
Metoda postupka kod mjernog kliznika	ručno
Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm)	$2 + 2L / 1000 \mu\text{m}$
Mjerno područje	350 mm
Korak (namjestiv)	0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Snaga mjerenja	$1,6 \pm 0,25 \text{ N}$
maksimalno područje primjene	0 - 520 mm
Kalibriranje	E2
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija

Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Standard	Tvornička norma
Očitavanje	mm / inč
Prihvat	USB sučelje
Prihvat	TESA Link Connector TLC
Zapisnik o ispitivanju	Ispitni protokol proizvođača
Vrsta proizvoda	Visinomjer

Usluge

DAkKS kalibriranjeDigitalni visinomjer maks. mjerno područje 400 mm	024010 400
KalibriranjeDigitalni visinomjer maks. mjerno područje 400 mm	024000 400

Pribor

Podatkovni kabel TLC, 2 m tip USB	498918 USB
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Termopapir za USB pisač	445294
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
USB pisač za MICRO-HITE	445293
Mrežni adapter tip MH	445282 MH