



Garnitura XT unutarnjih mikrometara, mjerno područje: 50-100mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428550 50-100
GTIN	5051102077785
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

XT unutarnji mikrometar u 3 točke. Otvrđnjena, brušena mjerna vretena. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Račna za konstantnu mjernu silu. Svi uređaji sadrže serijski broj i potvrdu o ispitivanju.

Upotreba:

Osnovne i prolazne rupe, bridovi za centriranje.

Dio isporuke:

Unutarnji mikrometar br. 428500, prsteni za namještanje s UKAS certifikatom.

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, produžetak br. 428510.

Zamjenski dio:

Mjerne glave br. 428605.

Tehnički opis

Broj prstenova za namještanje	2
Broj mjernih vijaka	3
Mjerno područje	50 - 100 mm
Prsten za namještanje Ø	65 / 80 mm

Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeGarnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 50-100 mm	020550 50-100
---	---------------

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 90 mm	484030 90
XT unutarnji mikrometar mjerno područje 65-80 mm	428500 65-80
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 70 mm	484030 70
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 5/150	428510 5/150
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 55 mm	484030 55
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 80-100 mm	428605 80-100
XT unutarnji mikrometar mjerno područje 80-100 mm	428500 80-100
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 50-65 mm	428605 50-65
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 65-80 mm	428605 65-80
XT unutarnji mikrometar mjerno područje 50-65 mm	428500 50-65
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 50-65 mm	428745 50-65
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 50-65 mm	428746 50-65
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 65-80 mm	428745 65-80
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 65-80 mm	428746 65-80
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 80-100 mm	428745 80-100

Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 80-100 mm

428746 80-100