



Digitalni visinomjer TESA MICRO-HITE uključujući upravljačku ploču i precizno podešavanje, tip: 600



Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 445287 600 |
| GTIN | 7630041129939 |
| Razred artikla | 45B |

Opis

Izvedba:

Ručno podesivi, digitalni visinomjer TESA MICRO-HITE za opsežna mjerenja u 1D ili 2D koordinatnim smjerovima.

- **Inkrementalno odvojeno mjerilo od stakla s referentnom točkom.**
- **Velika preciznost zahvaljujući automatskom ispravljanju sistematskih odstupanja u mjerenju. Koeficijent duljinskog rastezanja poput čelika.**
- **Preklopivo zračno uležištenje**
- **Korisnički prilagođena primjena zahvaljujući višejezičnoj kontekstnoj pomoći u aktivnim funkcijama.**

Hibridni upravljački panel

- - **Tipkovnica s pozadinskim osvjetljenjem za pojednostavljeno pregledan prikaz jasnih informacija.**
- - **Udobno i fleksibilno korištenje tipkovnice i zaslona osjetljivog na dodir.**
- - **Ergonomsko držanje tijela zahvaljujući fleksibilno podesivom upravljačkom panelu.**
- **Ušteda vremena i pojednostavljenje procesa kod serijskih mjerenja.**
- **Opcionalno upravljanje podacima putem mjernog softvera Stat-Express ili Data-Direct. Mogućnost pohrane na USB stik.**

Softver / funkcije mjerenja

- **Opsežne mogućnosti mjerenja poput paralelnosti, mjerenja kutova, jednostavnih 2D mjerenja, itd.**
- **Ugrađeno računalo.**
- **Automatski izračun rezultata mjerenja kod ponavljanja programa zahvaljujući funkcijama koje se mogu pohraniti.**
- **Mogućnosti unosa tolerancija za određenog kupca. Iso-tolerancije su automatski pohranjene u softveru. Izravne i pregledne informacije korisnika o dobrim i lošim stranama.**
- **Jednostavna izrada izvješća o mjerenju.**

Prednost:

Znatno brža mjerenja krajnjih dimenzija (min, maks. Ø) zahvaljujući Quick-Center tehnologiji. Vizualna informacija u glasnom okruženju za sva mjerenja.

Upotreba:

S obzirom na robusnu konstrukciju jednako prikladno za radionice i za laboratorije. Idealno za serijska mjerenja.

Dio isporuke:

Osnovni uređaj TESA MICRO-HITE uklj. upravljačku ploču, standardni nosač mjernog umetka, standardni mjerni umetak s ispitnim štapićem i mjernom kuglom Ø 5 mm, referentni element, električnu pumpu (montirana) koja služi za zračne ležajeve podnožja uređaja, kazetu za bateriju (punjiva litij-ionska aku. jedinica), mrežni adapter (punjač), mrežni kabel. **Potvrda o kalibriranju SCS.**

Dodatni pribor:

USB pisač br. 445293; papir za pisač br. 445294; podatkovni kabel br. 498918 vel. USB, softver Data-Direct br. 498925; softver Stat Express br. 498926 bežični odašiljač TESA BLE br. 498921 vel. BT, zamjenski akumulator br. 445443 vel. AKKU; pokrov za zaštitu od prašine, opsežan dodatni pribor (npr. za mjerenje pravog kuta) isporučivo na upit.

Tehnički opis

| | |
|--|--------------------------|
| Granica odstupanja (L = duljina mjerenja u mm) | 2 + 2L / 1000 µm |
| Metoda postupka kod mjernog kliznika | ručno |
| Odstupanje od pravog kuta (frontalno) | 9 µm |
| Mjerno područje | 600 mm |
| Preciznost ponavljanja (2 σ) | ≤1 µm |
| Korak (namjestiv) | 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm |
| maksimalno područje primjene | 0 - 770 mm |
| Težina | 37 kg |
| Snaga mjerenja | 1,6 ±0,25 N |
| Kalibriranje | E2 |

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Broj sadržanih baterija | 1 |
| Vrsta baterije | Litij-ionska baterija |
| Opskrba energijom | Akumulatorski pogon |
| Opskrba energijom | Mrežni pogon |
| Standard | Tvornička norma |
| Očitavanje | mm / inč |
| Prihvat | TESA Link Connector TLC |
| Prihvat | USB sučelje |
| Zapisnik o ispitivanju | Ispitni protokol proizvođača |
| Vrsta proizvoda | Visinomjer |

Usluge

| | |
|---|------------|
| DAkS kalibriranje Digitalni visinomjer maks. mjerno područje 800 mm | 024010 800 |
| Kalibriranje Digitalni visinomjer maks. mjerno područje 800 mm | 024000 800 |

Pribor

| | |
|--|------------|
| Termopapir za USB pisač | 445294 |
| Podatkovni kabel TLC, 2 m tip USB | 498918 USB |
| USB pisač za MICRO-HITE | 445293 |
| USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip | 498965 |
| Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip | 498975 |
| Mrežni adapter tip MH | 445282 MH |