



XT unutarnji mikrometar, mjerno područje: 25-35mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428500 25-35
GTIN	5051102076115
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

XT unutarnji mikrometar u 3 točke. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Račna za konstantnu mjernu silu. Svi uređaji sadrže serijski broj i potvrdu o ispitivanju. Za mjerenje slijepih rupa od vel. 12,5 – 16. unutarnji mikrometri za najveću preciznost. iksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5 s ulošcima od tvrdog metala.

Upotreba:

Osnovne i prolazne rupe, bridovi za centriranje.

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, produžetak br. 428510.

Zamjenski dio:

Mjerne glave br. 428605.

Tehnički opis

Standardna mjerna dubina	80 mm
Mjerno područje	25 - 35 mm
Dimenzija a	0,5 mm

Dubina mjerenja s produžetkom	230 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 50 mm	022500 50
DAkks kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200

Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 30 mm	484030 30
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 4/150	428510 4/150
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 26 mm	484030 26
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 25 mm	484030 25
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 28 mm	484030 28
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 35 mm	484030 35
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 34 mm	484030 34
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 32 mm	484030 32
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 25-35 mm	428745 25-35
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 25-35 mm	428746 25-35