



## XT unutarnji mikrometar, mjerno područje: 225-250mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428500 225-250
GTIN	2050001048523
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**XT unutarnji mikrometar** u 3 točke. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Račna za konstantnu mjernu silu. Svi uređaji sadrže serijski broj i potvrdu o ispitivanju. Za mjerenje slijepih rupa od vel. 12,5 – 16. unutarnji mikrometri za najveću preciznost. iksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5 s ulošcima od tvrdog metala.

#### Upotreba:

Osnovne i prolazne rupe, bridovi za centriranje.

#### Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, produžetak br. 428510.

#### Zamjenski dio:

Mjerne glave br. 428605.

### Tehnički opis

Dimenzija a	0,5 mm
Standardna mjerna dubina	115 mm
Mjerno područje	225 - 250 mm

Dubina mjerenja s produžetkom	265 mm
Granica odstupanja	0,008 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 300 mm

022500 300

## Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 225 mm

484030 225

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 240 mm

484030 240

Produžetak za unutarnji mikrometar tip 5/150

428510 5/150