

**Garant****Vlasno nehrđajuće ravnalo u futroli, duljina: 75mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 460095 75     |
| GTIN           | 4045197444264 |
| Razred artikla | 41H           |

**Opis****Izvedba:**

Kaljeni, brušeni i fino lepani precizni mjerni bridovi. Šiljasti završetak omogućava mjerenje i u kutovima, utorima, udubljenjima itd. S plastičnom izoliranom drškom kao zaštita od prelaska topline s ruku.

Od **nehrđajućeg** čelika. **Oba skošena ruba matirana bez sjaja.**

**Napomena:**

Tolerancija ravnine mjernog brida odnosi se na odstupanje od  $\pm 15^\circ$  prema osi simetrije.

**Tehnički opis**

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| Duljina                           | 75 mm                       |
| Tolerancija ravnine mjernog brida | 0,002 mm                    |
| Standard                          | DIN 874                     |
| Materijal                         | Nehrđajući čelik            |
| Površina faze                     | matirano bez sjaja          |
| Pakiranje                         | Etui                        |
| Kalibriranje                      | F6                          |
| Vrsta proizvoda                   | Ravnalo sa zašiljenim vrhom |

**Usluge**

|   |            |
|---|------------|
| DAkS kalibriranjeOštro ravnalo maks. duljina 500 mm | 026010 500 |
| KalibriranjeOštro ravnalo maks. duljina 200 mm      | 026000 200 |