



## XT unutarnji mikrometar, mjerno područje: 35-50mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428500 35-50
GTIN	5051102078690
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**XT unutarnji mikrometar** u 3 točke. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Račna za konstantnu mjernu silu. Svi uređaji sadrže serijski broj i potvrdu o ispitivanju. Za mjerenje slijepih rupa od vel. 12,5 – 16. unutarnji mikrometri za najveću preciznost. iksne mjerne čeljusti od tvrdog metala, od vel. 12,5 s ulošcima od tvrdog metala.

#### Upotreba:

Osnovne i prolazne rupe, bridovi za centriranje.

#### Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, produžetak br. 428510.

#### Zamjenski dio:

Mjerne glave br. 428605.

### Tehnički opis

Mjerno područje	35 - 50 mm
Standardna mjerna dubina	80 mm
Dubina mjerenja s produžetkom	230 mm

Dimenzija a	0,5 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,005 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

## Usluge

DAkS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200
KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 50 mm	022500 50

## Pribor

Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 35 mm	484030 35
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 44 mm	484030 44
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 40 mm	484030 40
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 36 mm	484030 36
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 42 mm	484030 42
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 50 mm	484030 50
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 35-50 mm	428605 35-50
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 45 mm	484030 45
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 4/150	428510 4/150
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 46 mm	484030 46
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 38 mm	484030 38
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 35-50 mm	428745 35-50

Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 35-50 mm

428746 35-50