

Mahr**Unutarnji mikrometar za velika mjerna područja, mjerno područje:
100-900mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	427900 100-900
GTIN	4059192005894
Razred artikla	43A

Opis**Izvedba:**

Lagana, cijevna konstrukcija otporna na lom. Mjerno vreteno prokaljeno i brušeno. **Mjerne površine kaljene i brušene.** Jedna mjerna površina je podesiva. Mjerni kljunovi, upravljački elementi i dijelovi za očitavanje mat kromirani. **Bez namještanja, odmah spremni za primjenu.**

Točnost:

$(4 + L/100) \mu\text{m}$.

Dio isporuke:

Mjerni vijak, produžetak art. 427950.

Dodatni pribor:

Produžetci art. 427950.

Tehnički opis

Produžetak	25; 50; 100; 200; 400 mm
Mjerni bubanj \emptyset	17,5 mm
Vreteno \emptyset	7,5 mm
Mjerno područje	100 - 900 mm
Očitavanje	0,01 mm
Standard	Standard proizvođača

Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S4
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar u 2 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 100-900 mm	020480 100-900
DAkKS kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra Mjerno područje 100-900 mm	020490 100-900

Pribor

Produžetak za unutarnji mikrometar duljina 50 mm	427950 50
Produžetak za unutarnji mikrometar duljina 800 mm	427950 800
Produžetak za unutarnji mikrometar duljina 100 mm	427950 100
Produžetak za unutarnji mikrometar duljina 25 mm	427950 25
Produžetak za unutarnji mikrometar duljina 200 mm	427950 200
Produžetak za unutarnji mikrometar duljina 400 mm	427950 400