



Garnitura XT unutarnjih mikrometara, mjerno područje: 150-200mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428550 150-200
GTIN	5051102040703
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

XT unutarnji mikrometar u 3 točke. Otvrđnjena, brušena mjerna vretena. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Račna za konstantnu mjernu silu. Svi uređaji sadrže serijski broj i potvrdu o ispitivanju.

Upotreba:

Osnovne i prolazne rupe, bridovi za centriranje.

Dio isporuke:

Unutarnji mikrometar br. 428500, prsteni za namještanje s UKAS certifikatom.

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, produžetak br. 428510.

Zamjenski dio:

Mjerne glave br. 428605.

Tehnički opis

Broj prstenova za namještanje	1
Prsten za namještanje Ø	175 mm
Mjerno područje	150 - 200 mm
Broj mjernih vijaka	2

Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	S6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

Kalibriranje Garnitura unutarnjeg mikrometra mjerno područje 150-200 mm	020550 150-200
---	----------------

Pribor

Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 160 mm	484030 160
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 175-200 mm	428605 175-200
Prsten za namještanje DIN 2250 C Ø nazivne mjere 190 mm	484030 190
XT unutarnji mikrometar mjerno područje 150-175 mm	428500 150-175
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 150-175 mm	428605 150-175
Produžetak za unutarnji mikrometar tip 5/150	428510 5/150
XT unutarnji mikrometar mjerno područje 175-200 mm	428500 175-200
Garnitura mjernih čeljusti 3-djelna mjerno područje 150-175 mm	428745 150-175
Garnitura opruga 3-djelna mjerno područje 150-175 mm	428746 150-175
Garnitura mjernih čeljusti 3-djelna mjerno područje 175-200 mm	428745 175-200
Garnitura opruga 3-djelna mjerno područje 175-200 mm	428746 175-200