



## Vertikalna brza stega s vertikalnim kućištem, tip: 2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376510 2
GTIN	4020772007812
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

S vertikalnim kućištem za pričvršćivanje na rešetkastim konstrukcijama i za zavarene konstrukcije.

- **Kompaktna izvedba s novom ručkom.**
- **Ergonomska 2 komponentna ručica s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.**
- **Pritezni vijci osigurani od ispadanja.**
- **Zaštita prstiju pomoću sigurnosnog zateznog dijela bez mogućnosti ozljede.**

#### Upotreba:

**Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji** ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladni za pritezanje kod bušenja, razvrtavanje, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

### Tehnički opis

Ø rupe d	5,5 mm
Pritisni vijak	M6×35 mm
Ukupna visina	144,5 mm

Udaljenost između rupa e	20 mm
ukupna duljina	78 mm
Sila stezanja P2	1200 N
Sila stezanja P1	800 N
Tip	6802J
Visina stezanja H	28,5 - 32 mm
Vrsta proizvoda	Vertikalna brza stega