



XT unutarnji mikrometar, mjerno područje: 6-8mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	428500 6-8
GTIN	5051102212407
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

XT unutarnji mikrometar u 3 točke. Kaljena, brušena mjerna vretena. Mjerni bubanj s crno utisnutom skalom, svi dijelovi za očitavanje matirano kromirani. Račna za konstantnu mjernu silu. Svi uređaji sadrže serijski broj i potvrdu o ispitivanju. „Micro“ - izvedba s poboljšanom razlučivosti od 2 μm.

Upotreba:

Osnovne i prolazne rupe, bridovi za centriranje.

Dodatni pribor:

Prsteni za namještanje br. 484030, produžetak br. 428510.

Zamjenski dio:

Mjerne glave br. 428605.

Tehnički opis

Mjerno područje	6 - 8 mm
Standardna mjerna dubina	58 mm
Dimenzija a	1,9 mm

Dubina mjerenja s produžetkom	121 mm
Granica odstupanja	0,004 mm
Očitavanje	0,002 mm
Standard	DIN 863
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	B6
Vrsta proizvoda	Unutarnji mikrometar s 3 točke

Usluge

KalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3-točke maks. mjerno područje 20 mm	022500 20
DAkKS kalibriranjeUnutarnji mikrometar s 3 točke maks. mjerno područje 200 mm	022510 200

Pribor

Produžetak za unutarnji mikrometar tip 1/63	428510 1/63
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 8 mm	484030 8
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 6 mm	484030 6
Prsten za namještanjeDIN 2250 C Ø nazivne mjere 7 mm	484030 7
Zamjenska mjerna glava XT mjerno područje 6-8 mm	428605 6-8
Garnitura mjernih čeljusti3-djelna mjerno područje 6-8 mm	428745 6-8
Garnitura opruga3-djelna mjerno područje 6-8 mm	428746 6-8