

**Par prizmatičnih čeljusti kaljeni čelik, za tip: 125****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360540 125
GTIN	4250364401487
Razred artikla	31F

**Opis****Upotreba:**

Stežanje okruglih dijelova, vertikalno 16 – 74 mm; horizontalno 12 – 40 mm.

**Tehnički opis**

odgovaraju kodu boja	TC
odgovaraju kodu boja	LC
odgovaraju kodu boja	LC-GARANT
odgovaraju kodu boja	Titan
odgovaraju kodu boja	Basic
odgovaraju kodu boja	Titan2/TitanSense
odgovaraju kodu boja	LCV125G
odgovaraju kodu boja	NC8
Širina čeljusti b	125,6 mm
Duljina čeljusti l	15 mm

za tip	125
Visina čeljusti h	39,8 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust