



Vertikalna brza stega s kutnim kućištem za bočnu montažu, tip: 4



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376520 4
GTIN	4020772007911
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

S kutnim kućištem za bočnu montažu.

- **Kompaktna izvedba s novom ručkom.**
- **Ergonomska 2 komponentna ručica s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.**
- **Pritezni vijci osigurani od ispadanja.**
- **Zaštita prstiju pomoću sigurnosnog zateznog dijela bez mogućnosti ozljede.**

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladni za pritezanje kod bušenja, razvrtavanje, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

Tehnički opis

Pritisni vijak	M8x65 mm
Udaljenost između rupa f	32 mm
Ukupna visina	280 mm

Sila stezanja P2	3000 N
ukupna duljina	141 mm
Sila stezanja P1	2000 N
Ø rupe d	8,5 mm
Udaljenost između rupa e	32 mm
Tip	6803J
Visina stezanja H	60 mm
Vrsta proizvoda	Vertikalna brza stega