



## Vertikalna brza stega s vodoravnim kućištem, nehrđajuća, tip: 2



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376505 2
GTIN	4020772008895
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

- **Kompaktna izvedba s novom ručkom.**
- **Ergonomska 2 komponentna ručica s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.**
- **Pritezni vijci osigurani od ispadanja.**
- **Zaštita prstiju pomoću sigurnosnog zateznog dijela bez mogućnosti ozljede.**

#### Upotreba:

**Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji** ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladni za pritezanje kod bušenja, razvrtavanje, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

### Tehnički opis

Udaljenost između rupa e	20 mm
Ukupna visina	140 mm
Ø rupe d	5,5 mm

Pritisni vijak	M6×35 mm
Sila stezanja P1	800 N
Sila stezanja P2	1200 N
ukupna duljina	78 mm
Udaljenost između rupa f	23-31 mm
Tip	6800NIJ
Visina stezanja H	23 mm
Vrsta proizvoda	Vertikalna brza stega