



Vertikalna brza stega s vertikalnim kućištem, tip: 5



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376510 5
GTIN	4020772007850
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

S vertikalnim kućištem za pričvršćivanje na rešetkastim konstrukcijama i za zavarene konstrukcije.

- **Kompaktna izvedba s novom ručkom.**
- **Ergonomska 2 komponentna ručica s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.**
- **Pritezni vijci osigurani od ispadanja.**
- **Zaštita prstiju pomoću sigurnosnog zateznog dijela bez mogućnosti ozljede.**

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladni za pritezanje kod bušenja, razvrtavanje, brušenja, savijanja, zavarivanja, montiranja itd.

Tehnički opis

Sila stezanja P2	5000 N
Sila stezanja P1	3000 N
Ø rupe d	8,5 mm

Udaljenost između rupa e	45 mm
Ukupna visina	301 mm
Pritisni vijak	M12×80 mm
ukupna duljina	195 mm
Tip	6802J
Visina stezanja H	66 mm
Vrsta proizvoda	Vertikalna brza stega