

**Horizontalna brza stega s vodoravnim kućištem, tip: 0****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	376625 0
GTIN	4045197229908
Razred artikla	32S

Opis**Izvedba:**

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

Tehnički opis

Ukupna visina	17 mm
ukupna duljina	77 mm
Pritisni vijak	M4×20 mm
Ø rupe d	4,3 mm
Sila stezanja P1	230 N
Udaljenost između rupe e	11,2 mm
Udaljenost između rupe f	16 mm
Sila stezanja P2	380 N
Tip	376625 0

Visina stezanja H	8 mm
Vrsta proizvoda	Horizontalna brza stega