

HOLEX**Plosnato ravnalo, Točnost 1, duljina: 1500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	460400 1500
GTIN	4045197206701
Razred artikla	42G

Opis**Izvedba:**

Ravnala su izrađena od posebnog čelika brušenog sa svih strana. S pravokutnim presjekom.

Upotreba:

Za kontrolu i precizne radove.

Napomena:

U nekoroziivnoj izvedbi dostupno iz tvornice. Obratite pozornost na to da se **ove veličine na račun primatelja** isporučuju.

Tehnički opis

Opis oblika	pravokutni poprečni presjek
Širina presjeka $\pm 0,2$ mm	59,3 mm
Duljina	1500 mm
Visina presjeka $\pm 0,2$ mm	11,5 mm
Tolerancija ravnine za ispitne površine	0,029 mm
Oblik	A
Standard	DIN 874
Preciznost	1
Atribut imena proizvoda	Točnost 1
Materijal	Specijalni čelik
Kalibriranje	F7

Vrsta proizvoda

Plosnato ravnalo

Usluge

Kalibriranje Plosnato ravnalo maks. duljina 2000 mm

026080 2000