

**Horizontalna brza stega s vodoravnim kućištem, tip: 0****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	376610 0
GTIN	4020772008048
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.

Kompaktna konstrukcija zahvaljujući novoj ručki.

Ergonomska drška od 2 komponente, izrazito praktična za rukovanje zbog veće površine.

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

Tehnički opis

Ukupna visina	23 mm
Udaljenost između rupa f	16 mm
Udaljenost između rupa e	11,5-14,5 mm
Sila stezanja P1	250 N
Pritisni vijak	M4×25 mm
ukupna duljina	79 mm
Sila stezanja P2	400 N

Ø rupe d	4,6 mm
Tip	6830J
Visina stezanja H	14,5 mm
Vrsta proizvoda	Horizontalna brza stega