



Povlačno potisna brza stega s kutnim kućištem, tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376710 1
GTIN	4020772008406
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Prijenos sa zglobnom polugom. Samokočenje sprječava otvaranje.

- **Ležajne osovine od čelika otpornog na koroziju, uležištenja podmazana.**
- **S dugom vodilicom.**
- **Ručicu se može podesiti pod bilo kojim kutem.**
- **Stezni vijak kaljen, pocinčan.**
- **Kućište se može skinuti, time moguće pričvršćenje na limenim zidovima.**
- **S poboljšanim, pocinčanim pritisnim vijkom.**
- **Kutno kućište odvojivo, za pričvršćenje na limene stijenke.**

Upotreba:

Za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava, kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

Dodatni pribor:

Kutno kućište br. 376730.

Napomena:

- **Veličine 0 i 3 se isporučuje i od čelika otpornog na koroziju!**

Tehnički opis

Visina stezanja h do sredine vijka	15 mm
------------------------------------	-------

Ø rupe d	4,5 mm
Sila stezanja P (tlačna i vlačna sila)	1000 N
Širina kutne noge K	30 mm
Pritisni vijak	M4×20 mm
Udaljenost između rupa f	16 - 19,5 mm
Stezni podizaj	20 mm
čeonni navoj na pritezaču	M12×1,5 mm
Ukupna visina H	60,5 mm
Ukupna duljina L	185 mm
Tip	6841J
Vrsta proizvoda	Povlačno potisna brza stega

Pribor

Kutna noga, čvrsta tip 2	376730 2
Kutna noga, čvrsta tip 5	376730 5
Kutna noga, čvrsta tip 3	376730 3