



## Horizontalna brza stega s vertikalnim kućištem, tip: 4



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376630 4
GTIN	4020772008208
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.

- **Kompaktna izvedba s novom ručkom.**
- **Ergonomska 2 komponentna ručka s visokim komforom prilikom korištenja zbog povećane hvatne površine.**

S vertikalnim kućištem za pričvršćivanje na rešetkaste konstrukcije i za zavarene konstrukcije.

#### Upotreba:

**Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji** ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

### Tehnički opis

Pritisni vijak	M8×65 mm
Sila stezanja P1	2000 N
Ø rupe d	8,5 mm
Ukupna visina	97 mm
ukupna duljina	287 mm
Sila stezanja P2	3000 N
Udaljenost između rupe e	41 mm

Tip	6832J
Visina stezanja H	59 mm
Vrsta proizvoda	Horizontalna brza stega