



## Horizontalna brza stega s vodoravnim kućištem, tip: 1



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376625 1
GTIN	4045197229915
Razred artikla	32S

### Opis

#### Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

#### Upotreba:

**Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji** ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

### Tehnički opis

Udaljenost između rupa f	19,7 mm
Udaljenost između rupa e	13,5 mm
Ukupna visina	38 mm
Sila stezanja P1	460 N
Sila stezanja P2	700 N
ukupna duljina	105 mm
Ø rupe d	5,2 mm
Pritisni vijak	M5×30 mm
Tip	376625 1

Visina stezanja H	18 mm
Vrsta proizvoda	Horizontalna brza stega