



Horizontalna brza stega s vodoravnim kućištem, tip: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	376610 1
GTIN	4020772008055
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Pritezni vijci osigurani od ispadanja.

Kompaktna konstrukcija zahvaljujući novoj ručki.

Ergonomska drška od 2 komponente, izrazito praktična za rukovanje zbog veće površine.

S vodoravnim kućištem za pričvršćivanje na montažnim pločama itd.

Upotreba:

Za brzo stezanje i otpuštanje dijelova u serijskoj proizvodnji ili za upotrebu kao dio specijalnih steznih naprava. Prikladne i za stezanje kod bušenja, razvrtavanja, brušenja, savijanja, zavarivanja, montaže itd.

Tehnički opis

Ukupna visina	30 mm
Pritisni vijak	M5×30 mm
Udaljenost između rupa f	19,7 mm
ukupna duljina	120 mm
Ø rupe d	5,2 mm
Sila stezanja P2	1100 N
Udaljenost između rupa e	13-14,5 mm

Sila stezanja P1	800 N
Tip	6830J
Visina stezanja H	19 mm
Vrsta proizvoda	Horizontalna brza stega