

**Plosnato ravnalo, Točnost 1, duljina: 2000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	460400 2000
GTIN	4045197206718
Razred artikla	42G

**Opis****Izvedba:**

Ravnala su izrađena od posebnog čelika brušenog sa svih strana. Oblik B, s 2 proreza i s lakiranim srednjim dijelom.

**Upotreba:**

Za kontrolu i precizne radove.

**Dio isporuke:**

Uključen tvornički zapisnik o ispitivanju.

**Napomena:**

**U nekorozivnoj izvedbi** dostupno iz tvornice. Obratite pozornost na to da se **ove veličine na račun primatelja** isporučuju.

**Tehnički opis**

Širina presjeka $\pm 0,2$ mm	69,3 mm
Duljina	2000 mm
Tolerancija ravnine za ispitne površine	0,037 mm
Visina presjeka $\pm 0,2$ mm	14,5 mm
Opis oblika	poprečni presjek I-oblika
Oblik	B
Standard	DIN 874
Preciznost	1
Atribut imena proizvoda	Točnost 1

Materijal	Specijalni čelik
Kalibriranje	F7
Vrsta proizvoda	Plosnato ravnalo

**Usluge**

KalibriranjePlosnato ravnalo maks. duljina 2000 mm	026080 2000
--	-------------